


Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0020E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Material	TPU transparan
Material bodi detakan	TPU, transparan
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10971



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0020E03

Koneksi listrik

Kabel: 20 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



Koneksi



BN =
BK =
BU =

Warna core :
coklat
hitam
biru