

E10979




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080MSS0005A06

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10980

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC / < 36 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10979



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080MSS0005A06

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR / PVC, hitam; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
WH =	putih
YE =	kuning