


Colokan adaptor

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11295

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 O-ring

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
--------------	------	----------

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Ulir pemasangan	PG 13.5
-----------------	---------

Material	kuningan berlapis nikel
----------	-------------------------

Material bodi detakan	kuningan, berlapis nikel
-----------------------	--------------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10985



Colokan adaptor

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Koneksi listrik

Kabel: 0.07 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK