

# E10990




## Kabel koneksi

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11383

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

### Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Kelas perlindungan

III

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

### Data teknis

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

### Keterangan

Jumlah paket

1 buah



## Kabel koneksi

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



### Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

