

E10993




Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11417
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas halogen
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	ya; (VDR)
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Dimensi [mm]	15 x 15 x 46.5
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Aksesoris	
Item dikirim	sekrup panel untuk pelabelan
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PUR, Bebas halogen; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

