


E10994



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 24 AC/DC

Pelindung tegangan berlebih ya; (VDR)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 15 x 15 x 46.5

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Aksesori

Item dikirim sekrup
panel untuk pelabelan

Keterangan


Jumlah paket 1 buah

Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

