


E1002A



Soket berkabel

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Aplikasi	
Aplikasi	koneksi ke sirkuit yang aman secara intrinsik bersertifikat
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar	[°C] -20...80
Perlindungan	IP 65
Pengujian/persetujuan	
Persetujuan	BVS 05 ATEX E106
Tanda ATEX	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Data teknis	
Berat	[g] 35.7
Dimensi	[mm] 25 x 25 x 56
Material	PA
Material bodi detakan	PA
Material mur	PA
Keterangan	
Keterangan	Ta sesuai dengan tabel "Daya total sirkuit arus" dalam petunjuk pengoperasian yang sesuai (bagian terkait keselamatan ATEX) Beberapa sirkuit yang aman secara intrinsik dapat dihubungkan ke soket. Jumlah tegangan di satu atau lebih sirkuit yang aman secara intrinsik tidak boleh melebihi nilai berikut: Utotal maks = 60 V (nilai puncak)
Jumlah paket	1 buah

E1002A



Soket berkabel

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M18, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: PA



Koneksi

