


E10058



Konektor katup berkabel

VALVE PLUG TYPE A



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Total beban arus maks.	[A]	16

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...125
Perlindungan		IP 65

Data teknis

Berat	[g]	28
Dimensi	[mm]	42 x 29 x 28
Material		PA
Material bodi detakan		PA

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10058



Konektor katup berkabel


VALVE PLUG TYPE A

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x colokan katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: PA



Koneksi

