

E10094




Soket berkabel

SDOAH042ZDSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11510
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	36 x 20 x 31
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Material mur		seng tuang, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10094



Soket berkabel

SDOAH042ZDSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 7

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



Koneksi

