

E10095




Soket berkabel

SDOAH042ZDSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11510

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Output

Desain kelistrikan NPN

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 36 x 20 x 31

Material PA

Material bodi detakan PA

Material mur seng tuang, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10095



Soket berkabel

SDOAH042ZDSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 7

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



Koneksi

