

E10187




Soket berkabel

SDOAH040ZDSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11509
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Material	PA
Material bodi detakan	PA
Material mur	seng tuang, berlapis nikel

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 7

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



E10187

Soket berkabel

SDOAH040ZDSFKPG



Koneksi

