

E10188




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0002A02

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC164

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10188



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH040MSS0002A02

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 2 x 0.34 mm² (180 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



BK = Warna core :
WH = hitam
 putih