

E10194




Kabel koneksi dengan soket

ADOAG030--S0002E03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10217

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	17 x 8 x 25
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10194



Kabel koneksi dengan soket


ADOAG030--S0002E03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru