


Kabel koneksi dengan soket

ADOAG032--S0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas halogen
--------------	---------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Kelas perlindungan	III

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65

Data teknis

Material	TPU transparan
Material bodi detakan	TPU, transparan

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10218



Kabel koneksi dengan soket

ADOAG032--S0002A03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: snap-in



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru