


Kabel koneksi dengan soket

ADOAG032--S0005A03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Output

Desain kelistrikan

PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...85

Perlindungan

IP 65

Data teknis

Berat

[g]

146.6

Material

TPU transparan

Material bodi detakan

TPU, transparan

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

1 x LED, kuning

operasi

1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E10219



Kabel koneksi dengan soket

ADOAG032--S0005A03

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: snap-in



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru