

E10249




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040ZDS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC004
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	seng tuang, berlapis nikel

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



E10249



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040ZDS0002A03

Koneksi



BN =
BK =
BU =

Warna core :
coklat
hitam
biru