

E10251




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040ZDS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC001

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 68
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Material		PUR
----------	--	-----

Material bodi detakan		PUR
-----------------------	--	-----

Material mur		seng tuang, berlapis nikel
--------------	--	----------------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10251



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040ZDS0002A03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



Koneksi



BN =
BK =
BU =

Warna core :
coklat
hitam
biru