

E10255




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ZDS0010A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC009
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Dimensi	[mm]	36 x 15 x 26
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		seng tuang, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10255



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ZDS0010A03

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



Koneksi



BK =
BN =
BU =

Warna core :
hitam
coklat
biru