


# E10257



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042ZDS0005E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



### Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

### Output

Desain kelistrikan PNP

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

### Data teknis

Material PUR

Material bodi detakan PUR

Material mur seng tuang, berlapis nikel

### Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|         | operasi          | 1 x LED, hijau  |

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah

# E10257



## Kabel koneksi dengan soket


ADOAH042ZDS0005E03

## Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel



## Koneksi



Warna core :  
BN = coklat  
BK = hitam  
BU = biru