

E10259




Soket berkabel

SDOGH040PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11508

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	18 x 18 x 46
---------	------	--------------

Material		PBT
----------	--	-----

Material bodi detakan		PBT
-----------------------	--	-----

Material mur		PA
--------------	--	----

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10259



Soket berkabel

SDOGH040PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PA



Koneksi

