

E10278




Kotak splitter

ZDO4H055MSS0005H07

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC015
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	18 x 54 x 82
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU

E10278



Kotak splitter

ZDO4H055MSS0005H07

Jumlah port kotak splitter	4
Tipe konektor	M12

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	4 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm






Kotak splitter

ZDO4H055MSS0005H07

Koneksi



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

Warna core :
coklat
biru
hijau
hijau/kuning
abu-abu
putih
kuning