


E10279



Kotak splitter

ZDO4H055MSS0010H07

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	18 x 54 x 82
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		4
Tipe konektor		M12

E10279



Kotak splitter

ZDO4H055MSS0010H07

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	4 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
GN =	biru
GN/YE =	hijau
GY =	hijau/kuning
WH =	abu-abu
YE =	putih
	kuning