

E10280




Kotak splitter

ZDO6H057MSS0005H09

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC019
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	18 x 54 x 100
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU

E10280



Kotak splitter

ZDO6H057MSS0005H09

Jumlah port kotak splitter	6
Tipe konektor	M12

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	6 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 6 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



E10280



Kotak splitter

ZDO6H057MSS0005H09

Koneksi



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GN/YE =	hijau/kuning
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning