


E10281



Kotak splitter

ZDO6H057MSS0010H09

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	18 x 54 x 100
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		6
Tipe konektor		M12

E10281



Kotak splitter


ZDO6H057MSS0010H09

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	6 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau


Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²

Koneksi listrik - slot
Konektor: 6 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



BN =	Warna core :	coklat
BU =		biru
GN =		hijau
GN/YE =		hijau/kuning
GY =		abu-abu
PK =		merah muda
RD =		merah
WH =		putih
YE =		kuning