

E10302




Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0002A04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC001

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 15 x 15 x 43

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10302



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0002A04

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN =	Warna core :
BK =	coklat
BU =	hitam
WH =	biru
	putih