

E10346




Colokan berkabel

SSTA040MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11505

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 125 AC / < 150 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...85

Perlindungan IP 67

Data teknis

Material PBT

Material bodi detakan PBT

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E10346



Colokan berkabel

SSTAH040MSSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

