

# E10353




## Kabel koneksi dengan soket

ADOGF030MSS0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11486

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Data kelistrikan

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Kelas perlindungan     |     | III               |

### Kondisi pengoperasian

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...90 |
| Perlindungan |      | IP 67    |

### Data teknis

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Material              | TPU                      |
| Material bodi detakan | TPU                      |
| Material mur          | kuningan, berlapis nikel |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

# E10353



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGF030MSS0002A03

### Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



### Koneksi



BN =           Warna core :  
BK =           coklat  
BU =           hitam  
              biru