

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSN0002A04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ENC04A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Aplikasi	Eks zona 1
----------	------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 15 DC
------------------------	-----	---------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks.	[nF]	0.196
----------------------------	------	-------

Induktansi internal maks.	[µH]	4
---------------------------	------	---

Data teknis

Dimensi	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Material		TPU
----------	--	-----

Material bodi detakan		TPU
-----------------------	--	-----

Material mur		kuningan, berlapis nikel
--------------	--	--------------------------

Keterangan

Keterangan	Jika menggunakan soket di area berbahaya (ATEX), terdapat persyaratan khusus untuk pemasangan kabel.
------------	--

	Persyaratan peraturan instalasi yang berlaku harus sepenuhnya dipatuhi oleh pengguna dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.
--	---

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E10355



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSN0002A04

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, biru, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih