


Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSN0002A04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ENC01A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Aplikasi	Eks zona 1
----------	------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 15 DC
------------------------	-----	---------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks.	[nF]	0.196
----------------------------	------	-------

Induktansi internal maks.	[µH]	4
---------------------------	------	---

Data teknis

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Material		TPU biru
----------	--	----------

Material bodi detakan		TPU, biru
-----------------------	--	-----------

Material mur		kuningan, berlapis nikel
--------------	--	--------------------------

Keterangan

Keterangan	Jika menggunakan soket di area berbahaya (ATEX), terdapat persyaratan khusus untuk pemasangan kabel.
------------	--

	Persyaratan peraturan instalasi yang berlaku harus sepenuhnya dipatuhi oleh pengguna dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.
--	---



Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH040MSN0002A04

Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR / PVC, biru, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, biru; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi**

BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih