

Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSN0005A04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi

Eks zona 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 15 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks.

[nF]

0.49

Induktansi internal maks.

[µH]

10

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 15 x 43

Material

TPU biru

Material bodi detakan

TPU, biru

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Keterangan

Jika menggunakan soket di area berbahaya (ATEX),
terdapat persyaratan khusus untuk pemasangan kabel.

Persyaratan peraturan instalasi yang berlaku harus sepenuhnya
dipatuhi oleh pengguna dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Jumlah paket

1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGH040MSN0005A04

Koneksi listrikKabel: 5 m, PUR / PVC, biru, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, biru; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi**

BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih