


E11431



Kabel jumper dengan soket katup

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih		ya; (VDR)
Total beban arus maks.	[A]	3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	59
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	sekrup	
	panel untuk pelabelan	

**Kabel jumper dengan soket katup**

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: kuningan berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

