

E11443



Kabel koneksi

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel koneksi

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

