



Kabel koneksi

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks. [A]	3
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...85
Perlindungan	IP 68
Data teknis	
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Kabel koneksi

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, hitam, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

