


E11462



Kabel koneksi

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Total beban arus maks.	[A]	3
Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan	IP 68	
Data teknis		
Material	PUR	
Material bodi detakan	PUR	
Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Kabel koneksi

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

