



Kabel koneksi dengan soket

ADOGF030MSS0005H03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC142

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Dimensi	[mm]	10 x 10 x 31
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------


**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGF030MSS0005H03

Koneksi listrikKabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

**Koneksi**

BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
	biru