



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF030VAS0025E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

< 60 AC / < 75 DC

Kelas perlindungan

III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-25...85

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOAF030VAS0025E03

Koneksi listrikKabel: 25 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

**Koneksi**

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru