



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0010E03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Kelas perlindungan

III

Output

Desain kelistrikan

PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...85

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Berat

[g]

312

Dimensi

[mm]

18 x 10 x 28

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

1 x LED, kuning

operasi

1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E11502



Kabel koneksi dengan soket

ADOAF032VAS0010E03

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru