

E11507




Colokan berkabel

SSTA050MSSFKPG

penghentian produk

Produk alternatif: EVC817

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Berat	[g]	26.5
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E11507



Colokan berkabel


SSTAH050MSSFKPG

Koneksi listrik

terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

