

# E11511




## Soket berkabel

SDOGH050MSSFKPG

penghentian produk

Produk alternatif: EVC814

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Aplikasi

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
| Bebas dari silikon | ya                                       |

### Data kelistrikan

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Total beban arus maks. | [A] | 4; (...40 °C)     |

### Kondisi pengoperasian

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...85 |
| Perlindungan |      | IP 68    |

### Data teknis

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| Berat                 | [g]  | 29.2                     |
| Dimensi               | [mm] | 20 x 20 x 46             |
| Material              |      | PA                       |
| Material bodi detakan |      | PA                       |
| Material mur          |      | kuningan, berlapis nikel |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

# E11511



## Soket berkabel


SDOGH050MSSFKPG

### Koneksi listrik

terminal sekrup: ...0.75 mm<sup>2</sup>; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



### Koneksi

