


Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040MSS0002C04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC526

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	93
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 46.5
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi dengan soket


ADOGH040MSS0002C04

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih