


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0005C04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	212.4
Dimensi [mm]	15 x 26.3 x 38
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan



Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0005C04

Koneksi listrikKabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm²**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung

**Koneksi**

BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih