


E11570



Kotak splitter

ZDO6H057MSS00,5H09

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Kelas perlindungan	II
Beban arus maks. per modul/ slot [A]	4
Total beban arus maks. [A]	12

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-15...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Dimensi [mm]	18 x 54 x 100
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Jumlah port kotak splitter	6
Tipe konektor	M12

E11570




Kotak splitter


ZDO6H057MSS00,5H09

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	6 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 0.5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²		
Koneksi listrik - slot		

Konektor: 6 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



Warna core :	
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GN/YE =	hijau/kuning
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning