

E11585




Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH040VAS0002E04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT073

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...100

Perlindungan

IP 68; IP 69K

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 15 x 41.5

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

**Kabel koneksi dengan colokan**

ASTGH040VAS0002E04

Koneksi listrikKabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
WH = biru
 putih