


E11622



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Aplikasi		
Aplikasi		pengukuran arus
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...90
Perlindungan		IP 67; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	152.5
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Aksesori		
Item dikirim		sekrup panel untuk pelabelan
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel jumper dengan soket katup


VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.75 mm²

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

