


Kabel koneksi

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT061

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Total beban arus maks.

[A]

4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...100

Perlindungan

IP 68; IP 69K

Data teknis

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Kabel koneksi

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

Koneksi listrikKabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi listrik****Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

