


Kabel koneksi

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68; IP 69K

Data teknis

Material	PVC
Material bodi detakan	PVC
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Kabel koneksi

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

