


Kabel jumper dengan soket katup

AVSAC031PLS0005H03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	ya; (VDR)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Dimensi [mm]	21.5 x 18 x 32
Material	PP; FKM
Material bodi detakan	PP / FPM
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E11655



Kabel jumper dengan soket katup

AVSAC031PLS0005H03

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe C standar industri, bersiku; Bodi cetakan: PP / FPM; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN =
BU =
GN/YE =

Warna core :
coklat
biru
hijau/kuning