


Soket berkabel

SDOAH042MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Dimensi	[mm]	30 x 18 x 35
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E11659



Soket berkabel

SDOAH042MSSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

