

E11664




Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC503
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas halogen
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	65
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter		2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Koneksi listrik


Kabel: 0.25 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

