


E11685



Kabel massal

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...90

Data teknis

Berat

[g]

1612

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel

min. 10 x diameter kabel

kecepatan pergerakan

maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²

siklus pembengkokan

> 5 Mio.

ketegangan torsional

± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 50 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm², PP